

Присъединителна плоча NASE-1/4-NPT-1-ISO

Номер на част: 30426

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Дължина	6 mm
Работно налягане	0 бар...16 бар
Одобрение	UL - Recognized (OL)
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Клас защита	IP65
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Начин на закрепване на присъединителна плоча	с отвор
Начин на закрепване на разпределителя	завинтване
Връзка за управляващ въздух 12	1/8 NPTF
Връзка за управляващ въздух 14	1/8 NPTF
Пневматична връзка 1	1/4 NPTF
Пневматична връзка 2	1/4 NPTF
Пневматична връзка 3	1/4 NPTF
Пневматична връзка 4	1/4 NPTF
Пневматична връзка 5	1/4 NPTF