


Щекер с кабел KMV-1-230AC-2,5

Номер на част: 30940

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Начин на закрепване	върху електромагнитен разпределител с централен винт М3
Монтажно положение	произволно
Тегло на продукта	170 g
Електрическо присъединяване	Куплунг Форма В
Номинално работно напрежение AC	230 V
Защита от неправилна полярност	за всички електрически връзки
Свързване на защитния проводник	налична
Дължина на кабела	2.5 m
Диаметър на кабела	6 mm
Структура на кабела	3 x 0,75 mm ²
Клас защита	IP67 съгласно IEC 60529
Температура на околната среда	-20 °C...80 °C
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата на ЕС за ниското напрежение съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно електрическото оборудване
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Материал на кабелната обвивка	PVC
Материал на тялото	PC
Материал щекерни контакти	Бронз