

Щекер с кабел КМЕ-1-24-5-LED

Номер на част: 30945

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Индикатор за състояние на сигнала	Светодиод жълт
Начин на закрепване	върху електромагнитен разпределител с централен винт М3
Монтажно положение	произволно
Тегло на продукта	280 g
Електрическо присъединяване 1	Куплунг ъглов, четириъгълна форма, 3-полюсен, форма С
Електрическо присъединяване 2	отворен край, 2-жилно
Номинално работно напрежение DC	24 V
Допустим ток при 40°C	4 A
Свързване на защитния проводник	не е наличен
Дължина на кабела	5 m
Характеристики на проводника	за статични приложения
Мин. радиус на огъване на кабела	52 mm
Диаметър на кабела	5.2 mm
Допуск за диаметър на кабела	± 0,1 mm
Структура на кабела	2 x 0,75 mm ²
Клас защита	IP67 съгласно IEC 60529
Температура на околната среда	-20 °C...80 °C
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Материал на кабелната обвивка	PVC
Материал на тялото	TPE-U(PU)
Материал на уплътненията	NBR
Материал щекерни контакти	Медна сплав със сребърно покритие