

Лагерна опора LSNG-40

Номер на част: 31741

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	40
Въз основа на стандарт	VDMA 24562
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-40 °C...150 °C
Макс. капацитет на натоварване	1.5 kN
Тегло на продукта	228 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на държача	високолегирана стомана
Материал шарнирен лагер	Стомана PTFE