

Лагерна опора LSNG-80

Номер на част: 31744

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	80
Въз основа на стандарт	VDMA 24562
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-40 °C...150 °C
Макс. капацитет на натоварване	6 kN
Тегло на продукта	997 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на държача	Сферографитен чугун
Материал шарнирен лагер	Стомана PTFE