

Лагерна опора LBG-50

Номер на част: 31763

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	50
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори	Металите с повече от 5 % тегловно съдържание на мед са изключени от употребата. Изключение правят платки, проводници, електрически щекерни съединители и бобини
Температура на околната среда	-40 °C...150 °C
Макс. капацитет на натоварване	2.5 kN
Тегло на продукта	540 g
	19.03 oz
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на държача	Лята неръждаема стомана
Материал болт	Циментируема стомана
Материал на предпазителя	Ресорна стомана