

Лагерна опора LBG-80

Номер на част: 31765

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	80
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори	Металите с повече от 5 % тегловно съдържание на мед са изключени от употребата. Изключение правят платки, проводници, електрически щекерни съединители и бобини
Температура на околната среда	-40 °C...150 °C
Макс. капацитет на натоварване	6 kN
Тегло на продукта	1050 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на държача	Сферографитен чугун
Материал болт	Циментируема стомана
Материал на предпазителя	Ресорна стомана