


Направляващ модул EAGF-P1-KF-16-150

Специф. Номер: 3192936
Продукт излизащ от производство

за електрически цилиндър EPCO.

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2025. За алтернативен продукт посетете нашия [Support Portal](#).

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	16
Ход	150 mm
Ревърсивна хлабина	0 µm
Монтажна позиция	по избор
Направляваща	Търкаляща направляваща
Конструкция	Направляваща
Мах. Ускорение	25 m/s ²
Макс. скорост	1 m/s
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Макс. сила F _y	160 N
Максимална статична сила F _y	355 N
Макс. сила F _z	160 N
Максимална статична сила F _z	355 N
Мах. момент M _x	6 Nm
Макс. момент M _x статичен	13 Nm
Мах. момент M _y	4 Nm
Макс. момент M _y статичен	9 Nm
Мах. момент M _z	4 Nm
Макс. момент M _z статичен	9 Nm
Сила на преместване	3.2 N
Движеща се маса при 0 mm ход	160 g
Основно тегло при 0 mm ход	600 g
Допълнително тегло на 10 mm ход	8 g
Допълнителна маса за 10 mm ход	8 g
Център на тежестта на движеща се маса с 0 mm ход	29 mm
Допълнителен допуск за центъра на тежестта за движеща се маса при 10 mm ход	4.5 mm
Тип на закрепване	с вътрешна резба
Материал-забележка	RoHS konform
Material of guide component	Термично обработена стомана твърдо хромиран
Material housing	Алуминиева сплав елоксиран
Material yoke plate	Алуминиева сплав елоксиран