

Съединителна част KSG-M20X1,5

Номер на част: 32966

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	M20x1,5
Монтажно положение	произволно
Резбово съединение	Вътрешна резба M20x1,5
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори	Металите с повече от 1 % тегловно съдържание на мед са изключени от употребата. Изключение правят платки, проводници, електрически щекерни съединители и бобини
Температура на околната среда	-40 °C...150 °C
Тегло на продукта	1143 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на държача	Стомана поцинкован
Материал на резбови елемент	Стомана поцинкован