

Обратен клапан H-1/8-A/I

Номер на част: 3324

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	Възвратна функция
Пневматична връзка 1	G1/8
Пневматична връзка 2	G1/8
Начин на закрепване	Вграждане проводник
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	280 l/min
Работно налягане	0.04 МПа...0.8 МПа 0.4 бар...8 бар
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Материал на тялото	Месинг
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	21 g
Материал на уплътненията	NBR