

Куплунг тип "бърза връзка" KS3-CK-4

Номер на част: 3326

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален диаметър	2.9 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 бар...12 бар -13.775 psi...174 psi
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	158 l/min...185 l/min
Номинален дебит, нормализиран според ISO 8778	171.3 l/min...200.5 l/min
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна работа в омаслено състояние
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	16 g
Пневматична връзка 1	за шлаух с външен Ø 6 mm за щекерен нипел с вътрешен Ø 4 mm с холендрова гайка
Материал на холендровата гайка	Алуминиева ковка сплав, анодирана
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Информация за материала	Месинг, никелиран