



Реле за налягане PE-1/8

Номер на част: 3344

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Съответства на стандарта	EN 60947-5-1
Одобрение	CCC
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата на ЕС за ниското напрежение
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно електрическото оборудване
Измервана величина	Относително налягане
Метод на измерване	Пневмоелектрически преобразувател на налягане
Работно налягане	0.08 МПа...1 МПа 0.8 бар...10 бар
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна работа в омаслено състояние
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Комутационен изход	изпълнен като контакт
Превключваща функция	Прагова стойност с постоянен хистерезис
Функция на превключващ елемент	Превключващо реле
Момент на включване макс.	0.8 бар
Момент на изключване мин.	0.2 бар
Макс. напрежение на комутационен изход AC	250 V
Макс. напрежение на комутационен изход DC	250 V
Категория на употреба индуктивен товар	AC-14 DC-13
Категория на употреба омичен товар	AC-12 DC-12
Електрическо присъединяване	4-жилно Кабел
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	Кабел
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	отворен край
Дължина на кабела	1 m
Материал на кабелната обвивка	PVC
Начин на закрепване	с отвор
Монтажно положение	произволно

Характеристика	Стойност
Пневматична връзка	G1/8
Тегло на продукта	225 g
Материал на тялото	Алуминий, анодиран Цинкова отливка под налягане
Материал на мембраната	Хлоропрен-каучук
Опции за настройка	фиксирана настройка
Клас защита	IP65
Напрежение на изолацията	2 kV
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Степен на замърсяване	3