

Направляващ модул FEN-25- -KF

Номер на част: 33483

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	25
Ход	2 mm...250 mm
Монтажно положение	произволно
Водачи	Сачмено-винтова направляваща
Конструктивна структура	Водачи
Взривозащита	Спазване на указанието в сертификата
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-20 °C...80 °C
Макс. сила F_y	520 Б
Макс. сила F_y , статична	830 Б
Макс. сила F_z	520 Б
Макс. сила F_z , статична	830 Б
Макс. момент M_x	15 Nm
Макс. момент M_x статичен	24 Nm
Макс. момент M_y	20 Nm
Мах. момент M_y , статичен	31 Nm
Макс. момент M_z	20 Nm
Макс. момент M_z статичен	31 Nm
Придвижваща сила	15 Б
Добавяне на движеща се маса на всеки 10 mm ход	12 g
Основно тегло при 0 mm ход	813 g
Добавяне на тегло на всеки 10 mm ход	12 g
Център на тежестта на движещата се маса при ход 0 mm	42 mm
Добавяне център на тежестта на движещата се маса за 10 mm ход	4.7 mm
Начин на закрепване	с вътрешна резба
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал водещ елемент	Подобрена стомана
Материал на тялото	Алуминиева деформируема сплав, анодирана
Материал планка	Алуминиева ковка сплав, анодирана