

Лагерна опора LNG-32

Номер на част: 33890

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	32
Въз основа на стандарт	ISO 15552 (до момента и VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-40 °C...80 °C
Макс. капацитет на натоварване	0.9 kN
Тегло на продукта	133 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на държача	Подобрена стомана
Материал на лагера	POLYAMID