

Лагерна опора LNG-80

Номер на част: 33894

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	80
Въз основа на стандарт	ISO 15552 (до момента и VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-40 °C...80 °C
Макс. капацитет на натоварване	6 kN
Тегло на продукта	805 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на държача	Сферографитен чугун
Материал на лагера	POLYAMID