

Бобина MSW-230AC-OD

Номер на част: 34407

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Начин на действие	електрическо
Монтажно положение	произволно
Мин. време за затягане	10 мсек
Продължителност на включване	100%
Клас на изолация	F
Характеристики на бобината	230 V променлив ток: 50 Hz, мощност на стартиране 30 VA, мощност при задържане 22 VA
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата на ЕС за ниското напрежение
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно електрическото оборудване
Сертификат за LABS	VDMA24364-C1-L
Температура на лагера	-10 °C...60 °C
Клас защита	IP65
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Тегло на продукта	150 g
Електрическо присъединяване	Форма А Щекер съгласно EN 175301-803
Начин на закрепване	Външен шестостен 1/8 Придържаща скоба
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал бобина	Термореактивна пластмаса
Материал щекерни контакти	Месинг, с калаено покритие
Материал намотка	Мед