


Пневматичен разпределител VLX-2-3/8-MS

Номер на част: 34433

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Конструктивна структура	Мембранен вентил
Начин на задействане	пневматично
Принцип на уплътняване	променлив
Монтажно положение	произволно
Начин на закрепване	Вграждане проводник
Присъединяване арматура	G3/8
Номинален диаметър	13 mm
Функция на разпределител	2/2 затворен моностабилен
Посока на потока	не е реверсивна
Налягане на флуида	1 бар...10 бар
Функция отработен въздух	не може да се дроселира
Начин на връщане в изходно състояние	пневматична пружина
Вид управление	предуправляем
Управляващ флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Флуид	филтриран сгъстен въздух, финост на филтъра 200 µm
Температура на флуида	-10 °C...80 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	3800 l/min
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Материал на тялото	Месинг
Материал на винтовете	високолегирана стомана, неръждаема
Номер на материала винт	1.4301
Тегло на продукта	470 g