


Направляващ модул FENG-32- -KF

Номер на част: 34487

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	32
Ход	10 mm...500 mm
Монтажно положение	произволно
Водачи	Сачмено-винтова направляваща
Конструктивна структура	Водачи
Взривозащита	Спазване на указаниято в сертификата
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-20 °C...80 °C
Макс. сила F_y	750 Б
Макс. сила F_y , статична	1020 Б
Макс. сила F_z	750 Б
Макс. сила F_z , статична	1020 Б
Макс. момент M_x	28 Nm
Макс. момент M_x статичен	38 Nm
Макс. момент M_y	34 Nm
Мах. момент M_y , статичен	46 Nm
Макс. момент M_z	34 Nm
Макс. момент M_z статичен	46 Nm
Придвижваща сила	15 Б
Добавяне на движеща се маса на всеки 10 mm ход	18 g
Основно тегло при 0 mm ход	1530 g
Добавяне на тегло на всеки 10 mm ход	18 g
Център на тежестта на движещата се маса при ход 0 mm	43 mm
Добавяне център на тежестта на движещата се маса за 10 mm ход	4.5 mm
Начин на закрепване	с вътрешна резба
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал водещ елемент	Подобрена стомана
Материал на тялото	Алуминиева деформируема сплав, анодирана
Материал планка	Алуминиева ковка сплав, анодирана