


## Въртящ фланец SNGB-160

Номер на част: 34547

FESTO



### Техническа информация

| Характеристика                     | Стойност                                                               |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Размер                             | 160                                                                    |
| Въз основа на стандарт             | ISO 15552 (до момента и VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Клас на устойчивост на корозия KBK | 2 - умерена опасност от корозия                                        |
| Сертификат за LABS                 | VDMA24364-B2-L                                                         |
| Температура на околната среда      | -40 °C...90 °C                                                         |
| Тегло на продукта                  | 3445 g                                                                 |
| Указание за материала              | Съответствие с RoHS                                                    |
| Материал на държача                | Алуминиева отливка под налягане                                        |
| Материал болт                      | Стомана<br>поцинковани                                                 |
| Материал на лагера                 | Пластмаса                                                              |
| Материал на шайбата                | Стомана, поцинкована                                                   |
| Материал на винтовете              | Стомана<br>поцинковани                                                 |
| Материал на предпазителя           | Ресорна стомана, поцинкована                                           |