

## Куплунг тип "бърза връзка" KS3-CK-6

Номер на част: 3478

FESTO



### Техническа информация

| Характеристика                                              | Стойност                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Номинален диаметър                                          | 4.9 mm                                                                            |
| Работно налягане пълен температурен диапазон                | -0.095 MPa...1.2 MPa<br>-0.95 бар...12 бар<br>-13.775 psi...174 psi               |
| Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343) | 216 l/min...464 l/min                                                             |
| Номинален дебит, нормализиран според ISO 8778               | 234.1 l/min...503 l/min                                                           |
| Работен флуид                                               | Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                    |
| Указание за работен/управляващ флуид                        | Възможна работа в омаслено състояние                                              |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                          | 1 - ниска опасност от корозия                                                     |
| Сертификат за LABS                                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                                 |
| Температура на околната среда                               | -10 °C...60 °C                                                                    |
| Тегло на продукта                                           | 21 g                                                                              |
| Пневматична връзка 1                                        | за шлаух с външен Ø 8 mm<br>за щекерен нипел с вътрешен Ø 6 mm с холендрова гайка |
| Материал на холендровата гайка                              | Алуминиева ковка сплав, анодирана                                                 |
| Указание за материала                                       | Съответствие с RoHS                                                               |
| Информация за материала                                     | Месинг, никелиран                                                                 |