


Съединителен кабел KMYZ-2-24-2,5-LED

Номер на част: 34997

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Морска класификация	вж. сертификата
Индикация за положение на превключване	Светодиод
Начин на закрепване	върху електромагнитен разпределител със самонарязващ винт
Монтажно положение	произволно
Тегло на продукта	50 g
Електрическо присъединяване	2-полюсно/2-жилно Куплунг ъглов/кабел четириъгълна форма/отворен край
Номинално работно напрежение DC	24 V
Допустим ток при 40°C	1 A
Свързване на защитния проводник	не е наличен
Дължина на кабела	2.5 m
Характеристики на проводника	Стандартно
Диаметър на кабела	3.4 mm
Структура на кабела	2 x 0,25 mm ²
Клас защита	IP65
Температура на околната среда	-10 °C...50 °C
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Материал на кабелната обвивка	TPE-U(PUR)
Материал на тялото	POLYAMID
Материал щекерни контакти	Бронз