



Разпределител с лост VHER-P-H-B43U-G14

Номер на част: 3515573

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	4/3 напълнен с въздух
Начин на задействане	ръчен
Монтажна ширина	66 mm
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	1150 l/min
Пневматична работна връзка	G1/4
Работно налягане	0 бар...10 бар
Указание относно работното налягане	Режим вакуум само на връзка 3 При режим на работа с двойно налягане налягането на присъединяване 1 трябва да е по-високо от това на връзка 3.
Конструктивна структура	Въртящ шибър
Номинален диаметър	8 mm
Функция отработен въздух	с възможност за дроселиране
Указание за използване	само ръчно задействане
Фиксатор на задействането	заклучване с принадлежности
Принцип на уплътняване	твърд
Вид управление	директно
Посока на потока	не е реверсивна
Липса на припокриване	да
Индикация за положение на превключване	с принадлежности
Взривозащита	Зона 2 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	-20 °C...80 °C
Температура на околната среда	-20 °C...80 °C
Момент на задействане	2 Nm
Тегло на продукта	435 g
Начин на закрепване	Вграждане преден блок с отвор по избор:

Характеристика	Стойност
Пневматична връзка 1	G1/4
Пневматична връзка 2	G1/4
Пневматична връзка 3	G1/4
Пневматична връзка 4	G1/4
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	POLYAMID
Материал на лоста	POLYAMID