

Вакуумен засмуквател VASB-15-1/8-NBR

Номер на част: 35411

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален диаметър	3 mm
Диаметър на смукателната чаша с държач	15 mm
Ефективен диаметър на засмукване	12 mm
Присъединителна позиция	горно
Форма на смукателната чаша с държач	кръгъл силфон 1,5
Работно налягане	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 бар...0 бар -13.775 psi...0 psi
Номинално работно налягане	-0.07 MPa -0.7 бар -10.15 psi
Работен флуид	атмосферен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Сертификат за LABS	VDMA24364-A1-L
Температура на околната среда	-20 °C...80 °C
Сила на откъсване при 70 % вакуум	7.9 Б
Сила на задържане при номинално работно налягане	7.9 Б
Резба за закрепване	G1/8
Закрепване смукателна чаша с държач	G 1/8
Връзка за вакуум	G1/8
Цвят	черен
Твърдост по Шор	60 +/- 5
Материал резбова шийка	Месинг
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на смукателната чаша с държач	NBR