


Вакуумен засмуквател VASB-100-1/4-NBR

Номер на част: 35416

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален диаметър	4 mm
Диаметър на смукателната чаша с държач	100 mm
Ефективен диаметър на засмукване	85 mm
Присъединителна позиция	горно
Форма на смукателната чаша с държач	кръгъл силфон 1,5
Работен флуид	атмосферен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-20 °C...80 °C
Сила на откъсване при 70 % вакуум	397 Б
Сила на задържане при номинално работно налягане	397 Б
Резба за закрепване	G1/4
Закрепване смукателна чаша с държач	G 1/4
Връзка за вакуум	G1/4
Цвят	черен
Твърдост по Шор	60 +/- 5
Материал резбова шийка	Цинкова отливка под налягане
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на смукателната чаша с държач	NBR