



Разпределител HE-1/4-DB-MINI

Номер на част: 3563687

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Серия	DB
Размер	Mini
Размер на растерната решетка	44 mm
Конструктивна структура	Разпределител
Начин на задействане	ръчен
Принцип на уплътняване	променлив
Функция отработен въздух	не може да се дроселира
Фиксатор на задействането	Заклучалка (опционално)
Ръчно задействане	няма
Вид управление	директно
Функция на разпределител	3/2 бистабилен
Работно налягане	0 МПа...1 МПа 0 бар...10 бар
Припокриване	отрицателно припокриване
С-стойност	6.3 l/sbar
В-стойност	0.8
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	2300 l/min
Стандартен номинален дебит 2-3	700 l/min
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Инертни газове
Указание за работен/управляващ флуид	Не е възможна работа в омаслено състояние
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	-5 °C...50 °C
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Начин на закрепване	Вграждане проводник с отвор
Тегло на продукта	66 g
Пневматична връзка 1	G1/4
Пневматична връзка 2	G1/4

Характеристика	Стойност
Клас за чистота на въздуха на изхода	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Инертни газове
Материал на буталния шибър	POM
Материал на уплътненията	FPM
Материал на тялото	Подсилен с POLYAMID