


Ролков разпределител L-3-M5

Номер на част: 3628

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	3/2 затворен моностабилен
Начин на задействане	механично
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	80 l/min
Пневматична работна връзка	M5
Работно налягане	-0.95 бар...8 бар
Конструктивна структура	Седло тарелка
Номинален диаметър	2 mm
Вид управление	директно
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [-:--]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Сила на задействане	16.5 Б
Тегло на продукта	43 g
Начин на закрепване	с отвор
Пневматична връзка 1	M5
Пневматична връзка 2	M5
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Цинкова отливка под налягане