


# Дросел-обратен клапан GG-1/4-3/8

Номер на част: 3633

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                 | Стойност                                                                 |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Функция на разпределител                       | Възвратна функция на дросел                                              |
| Пневматична връзка 1                           | G1/4                                                                     |
| Пневматична връзка 2                           | G1/4                                                                     |
| Начин на задействане                           | механично                                                                |
| Елемент за настройка                           | Лост с ролка                                                             |
| Начин на закрепване                            | с отвор                                                                  |
| Стандартен номинален дебит в посока на дросела | 870 l/min                                                                |
| Стандартен номинален дебит в обратна посока    | 1150 l/min                                                               |
| Работно налягане                               | 0.03 бар...8 бар<br>0.43 psi...116 psi                                   |
| Температура на околната среда                  | -10 °C...60 °C                                                           |
| Материал на тялото                             | Алуминиева ковка сплав                                                   |
| Монтажно положение                             | произволно                                                               |
| Работен флуид                                  | Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:::]                          |
| Указание за работен/управляващ флуид           | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа) |
| Сертификат за LABS                             | VDMA24364-B2-L                                                           |
| Температура на флуида                          | -10 °C...60 °C                                                           |
| Тегло на продукта                              | 380 g                                                                    |
| Материал на уплътненията                       | NBR                                                                      |