


Силфонен цилиндър EB-165-65

Номер на част: 36487

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	165
Необходим монтажнен Ø	180 mm
Ход	65 mm
Макс. височина, изведен	115 mm
Макс. ъгъл на наклон	20 градус
Макс. изместване	10 mm
Мин. височина на вграждане	51 mm
Начин на функциониране	с едностранно действие
Работно налягане	0 бар...8 бар
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [-:::4]
Указание за работен/управляващ флуид	Не е възможна работа в омаслено състояние
Клас на устойчивост на корозия KVK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-40 °C...70 °C
Възвратна сила	200 Б
Тегло на продукта	1200 g
Начин на закрепване	с вътрешна резба
Пневматична връзка	G1/4
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на силфона	NR/BR
Материал на тялото	Стомана поцинкован