

## Силфонен цилиндър EB-145-100

Номер на част: 36490

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                       | Стойност                                        |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Размер                               | 145                                             |
| Необходим монтажнен Ø                | 160 mm                                          |
| Ход                                  | 100 mm                                          |
| Макс. височина, изведен              | 170 mm                                          |
| Макс. ъгъл на наклон                 | 30 градус                                       |
| Макс. изместване                     | 20 mm                                           |
| Мин. височина на вграждане           | 70 mm                                           |
| Начин на функциониране               | с едностранно действие                          |
| Работно налягане                     | 0 бар...8 бар                                   |
| Работен флуид                        | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [-:::4] |
| Указание за работен/управляващ флуид | Не е възможна работа в омаслено състояние       |
| Клас на устойчивост на корозия KBK   | 2 - умерена опасност от корозия                 |
| Сертификат за LABS                   | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| Температура на околната среда        | -40 °C...70 °C                                  |
| Възвратна сила                       | 200 Б                                           |
| Тегло на продукта                    | 1100 g                                          |
| Начин на закрепване                  | с вътрешна резба                                |
| Пневматична връзка                   | G1/8                                            |
| Указание за материала                | Съответствие с RoHS                             |
| Материал на силфона                  | NR/BR                                           |
| Материал на тялото                   | Стомана<br>поцинкован                           |