

Силфонен цилиндър EB-215-155

Номер на част: 36492

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	215
Необходим монтажнен Ø	230 mm
Ход	155 mm
Макс. височина, изведен	230 mm
Макс. ъгъл на наклон	30 градус
Макс. изместване	20 mm
Мин. височина на вграждане	75 mm
Начин на функциониране	с едностранно действие
Работно налягане	0 бар...8 бар
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [-:::4]
Указание за работен/управляващ флуид	Не е възможна работа в омаслено състояние
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-40 °C...70 °C
Възвратна сила	200 Б
Тегло на продукта	2300 g
Начин на закрепване	с вътрешна резба
Пневматична връзка	G3/4
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на силфона	NR/BR
Материал на тялото	Стомана поцинкован