


Реле за налягане PE-1000

Номер на част: 3719

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Съответства на стандарта	EN 60947-5-1
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата на ЕС за ниското напрежение
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно електрическото оборудване
Измервана величина	Относително налягане
Метод на измерване	Пневмоелектрически преобразувател на налягане
Работно налягане	0 МПа...0.1 МПа 0 бар...1 бар
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:::]
Указание за работен/управляващ флуид	Не е възможна работа в омаслено състояние
Температура на околната среда	-10 °C...50 °C
Комутационен изход	изпълнен като контакт
Превключваща функция	Прагова стойност с постоянен хистерезис
Функция на превключващ елемент	Превключващо реле
Момент на включване	0.05 бар
Момент на изключване	0.05 бар
Макс. напрежение на комутационен изход AC	250 V
Макс. напрежение на комутационен изход DC	250 V
Категория на употреба индуктивен товар	AC-14 DC-13
Категория на употреба омичен товар	AC-12 DC-12
Електрическо присъединяване	4-жилно Кабел
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	Кабел
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	отворен край
Дължина на кабела	1 m
Материал на кабелната обвивка	PVC
Начин на закрепване	с отвор
Монтажно положение	произволно
Пневматична връзка	M5

Характеристика	Стойност
Тегло на продукта	230 g
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане Алуминий, анодиран
Опции за настройка	фиксирана настройка
Клас защита	IP62
Напрежение на изолацията	2 kV
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Степен на замърсяване	3