


Разпределител с лост

FVS-3-1/8

Номер на част: 3876

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	3/2 затворен моностабилен
Начин на задействане	механично
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	146 l/min
Пневматична работна връзка	G1/8
Работно налягане	0.35 MPa...0.8 MPa 3.5 бар...8 бар
Конструктивна структура	Седло тарелка
Начин на връщане в изходно състояние	механична пружина
Номинален диаметър	3.5 mm
Функция отработен въздух	с възможност за дроселиране
Принцип на уплътняване	променлив
Монтажно положение	произволно
Вид управление	предуправляем
Захранване с управляващ въздух	вътрешно
Посока на потока	не е реверсивна
Управляващ флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Указание относно за принудителната динамизация	Честота на превключване мин. 1/година
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	130 g
Начин на закрепване	с отвор
Пневматична връзка 1	G1/8
Пневматична връзка 2	G1/8
Пневматична връзка 3	G1/8
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR

Характеристика	Стойност
Материал на тялото	Алуминий анодиран