

Куплунг тип "бърза връзка" KD2-M5-A

Номер на част: 4087

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален диаметър	2.4 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 бар...12 бар -13.775 psi...174 psi
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	83 l/min...131 l/min
Номинален дебит, нормализиран според ISO 8778	90 l/min...142 l/min
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна работа в омаслено състояние
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Номинален въртящ момент на затягане	0.85 Nm
Допуск за номинален въртящ момент на затягане	± 15 %
Тегло на продукта	10 g
Пневматична връзка 1	Външна резба M5
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR
Материал на пружината	високолегирана стомана, неръждаема
Материал на тялото	Месинг, никелиран
Материал на уплътнението на резбата	NBR високолегирана стомана, неръждаема
Материал на резбови елемент	Месинг, никелиран
Материал сачма	високолегирана стомана, неръждаема
Материал осигурителна пружинна шайба	високолегирана стомана, неръждаема
Материал на тялото на вентил	Месинг
Материал отблораща втулка	Месинг, никелиран