



"ИЛИ" блок OS-PK-3-6/3

Номер на част: 4232

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	Функция ИЛИ
Пневматична връзка 1	РК-3
Пневматична връзка 2	РК-3
Начин на закрепване	Вграждане преден блок
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	100 l/min
Работно налягане	1.6 бар...8 бар
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Материал на тялото	ПОМ
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Взривозащита	Спазване на указаниято в сертификата Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Номинален диаметър	2.5 mm
Монтажно положение	произволно
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	90 g
Пневматична връзка 3	РК-3
Материал на уплътненията	NBR