


## Аксиален модул EAMM-A-V32-42A

Номер на част: 4281142

FESTO



### Техническа информация

| Характеристика                  | Стойност               |
|---------------------------------|------------------------|
| Номинална дължина               | 40 mm                  |
| Монтажно положение              | произволно             |
| Макс. обороти                   | 10000 1/мин            |
| Сертификат за LABS              | VDMA24364-B2-L         |
| Температура на лагера           | -25 °C...60 °C         |
| Относителна влажност на въздуха | 0 - 95 %               |
| Клас защита                     | IP40                   |
| Температура на околната среда   | -10 °C...60 °C         |
| Масов инерционен момент         | 0.19 kgmm <sup>2</sup> |
| Предаваем въртящ момент         | 1 Nm                   |
| Тегло на продукта               | 120 g                  |
| Код на интерфейс актуатор       | V32                    |
| Код на интерфейс мотор In       | 42A                    |
| Указание за материала           | Съответствие с RoHS    |