

Сферичен кран
VZBM-3/4-RP-25-D-2-F03-B2B3
Номер на част: 4405649

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Конструктивна структура	2-ходов сферичен кран
Начин на задействане	механично
Принцип на уплътняване	променлив
Монтажно положение	произволно
Начин на закрепване	Вграждане проводник
Присъединяване арматура	Rp3/4
Индикация за положение на превключване	Посока на процепа = посока на протичане
Схема на отворите на фланеца	F03
Вътрешен Ø	20 mm
Номинален диаметър DN	20
Функция на разпределител	2/2
Посока на потока	реверсивна
Номинално налягане наклонена спирателна арматура PN	25
Начален пусков момент при разлика в налягането, номинално налягане наклонена спирателна арматура PN	5 Nm
Въз основа на стандарт	EN 10226-1 ISO 5211
Флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [·:·:·] Инертни газове Вода - без водна пара неутрални течности
Температура на флуида	-15 °C...90 °C
Дебит Kv	28 m³/h
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Материал на тялото	Месинг никелово покритие
Номер на материала на тялото	CW617N

Характеристика	Стойност
Материал на уплътненията	FPM HNBR PTFE
Материал сачма	Месинг хромирана
Номер на материала на сачмата	CW617N
Материал на вала	Месинг
Номер на материала вал	CW617N
Тегло на продукта	306 g
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата на ЕС за съоръженията под налягане
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия