

Сферичен кран
VZBM-3/8-RP-50-D-2-M-B2B3
Номер на част: 4405685

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Конструктивна структура	2-ходов сферичен кран
Начин на задействане	механично
Принцип на уплътняване	променлив
Монтажно положение	произволно
Начин на закрепване	Вграждане проводник
Присъединяване арматура	Rp3/8
Индикация за положение на превключване	Посока на процепа = посока на протичане
Вътрешен Ø	10 mm
Номинален диаметър DN	10
Функция на разпределител	2/2
Посока на потока	реверсивна
Номинално налягане наклонена спирателна арматура PN	50
Момент на задействане при разлика в налягането номинално налягане наклонена спирателна арматура	7.5 Nm
Въз основа на стандарт	EN 10226-1
Флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [-:~:] Инертни газове Вода - без водна пара неутрални течности
Температура на флуида	-15 °C...120 °C
Дебит Kv	8 m³/h
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Материал на тялото	Месинг никелово покритие
Номер на материала на тялото	CW617N
Материал на уплътненията	NBR PTFE
Материал сачма	Месинг хромирана

Характеристика	Стойност
Номер на материала на сачмата	CW617N
Материал на вала	Месинг
Номер на материала вал	CW617N
Тегло на продукта	120 g
Одобрение	DVGW Газ DVGW Вода
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата на ЕС за съоръженията под налягане
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия