


# Електромагнитен разпределител MFH-3-M5

Номер на част: 4450

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                              | Стойност                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Функция на разпределител                                    | 3/2 затворен моностабилен                                                |
| Начин на задействане                                        | електрическо                                                             |
| Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343) | 58 l/min                                                                 |
| Пневматична работна връзка                                  | M5                                                                       |
| Работно налягане                                            | 0 МПа...0.8 МПа<br>0 бар...8 бар                                         |
| Конструктивна структура                                     | Седло тарелка                                                            |
| Начин на връщане в изходно състояние                        | механична пружина                                                        |
| Одобрение                                                   | с UL us - Recognized (OL)                                                |
| Номинален диаметър                                          | 1.3 mm                                                                   |
| Функция отработен въздух                                    | не може да се дроселира                                                  |
| Принцип на уплътняване                                      | променлив                                                                |
| Монтажно положение                                          | произволно                                                               |
| Ръчно задействане                                           | с бутон                                                                  |
| Вид управление                                              | директно                                                                 |
| Посока на потока                                            | не е реверсивна                                                          |
| Време за превключване изкл.                                 | 16 мсек                                                                  |
| Време за превключване вкл.                                  | 9 мсек                                                                   |
| Работен флуид                                               | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                          |
| Указание за работен/управляващ флуид                        | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа) |
| Сертификат за LABS                                          | VDMA24364-B2-L                                                           |
| Температура на флуида                                       | -15 °C...60 °C                                                           |
| Температура на околната среда                               | -15 °C...40 °C                                                           |
| Начин на закрепване                                         | с отвор                                                                  |
| Пневматична връзка 1                                        | M5                                                                       |
| Пневматична връзка 2                                        | M5                                                                       |
| Пневматична връзка 3                                        | M5                                                                       |