



Електромагнитен разпределител VMFH-2-3-M5

Номер на част: 4522

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	2x3/2 затворен моностабилен
Начин на задействане	електрическо
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	50 l/min
Пневматична работна връзка	M5
Работно налягане	0 МПа...0.8 МПа 0 бар...8 бар
Конструктивна структура	Тарелков вентил с възвратна пружина
Начин на връщане в изходно състояние	механична пружина
Клас защита	IP65
Номинален диаметър	1.3 mm
Принцип на уплътняване	променлив
Макс. брой места за разпределители	2
Вид управление	директно
Консумирана мощност затягане	7.5 C
Консумирана мощност задържане	6 C
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-5 °C...40 °C
Тегло на продукта	245 g
Електрическо присъединяване	Щекер
Начин на закрепване	с отвор
Пневматична връзка 1	G1/8
Пневматична връзка 2	M5
Пневматична връзка 3	M5
Материал на тялото	Алуминий