

Бобина
MSFG-24/42-50/60
Номер на част: 4527

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажно положение	произволно
Индикация за положение на превключване	не
Мин. време за затягане	10 мсек
Продължителност на включване	100%
Коефициент на мощност $\cos \{\phi\}$	0.7
Характеристики на бобината	24 V DC: 4,5 W 42 V AC: 50/60 Hz, пускова мощност 9,0 VA, задържаща мощност 7,0 VA
Допустими колебания на честотата	+/- 5 %
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Сертификат за LABS	VDMA24364-C1-L
Клас защита	IP65
Температура на околната среда	-5 °C...40 °C
Макс. въртящ момент на затягане куплунг	0.4 Nm
Тегло на продукта	55 g
Електрическо присъединяване	3-полюсна Съединители със схема на свързване съгласно стандарт Festo за MSSD-F
Начин на закрепване	с гайка
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал бобина	Термореактивна пластмаса Мед Стомана
Материал намотка	Мед