

Електромагнитен разпределител MOFH-3-M5

Номер на част: 4543

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	3/2 отворен моностабилен
Начин на задействане	електрическо
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	46 l/min
Пневматична работна връзка	M5
Работно налягане	0 МПа...0.65 МПа 0 бар...6.5 бар
Конструктивна структура	Седло тарелка
Начин на връщане в изходно състояние	механична пружина
Одобрение	с UL us - Recognized (OL)
Номинален диаметър	1.5 mm
Функция отработен въздух	не може да се дроселира
Принцип на уплътняване	променлив
Монтажно положение	произволно
Ръчно задействане	с фиксация
Вид управление	директно
Посока на потока	не е реверсивна
Време за превключване изкл.	8.5 мсек
Време за превключване вкл.	12 мсек
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на флуида	-15 °C...60 °C
Температура на околната среда	-15 °C...40 °C
Начин на закрепване	с отвор
Пневматична връзка 1	M5
Пневматична връзка 2	M5
Пневматична връзка 3	M5