



Разпределител с бутон

T-5/3-1/4

Номер на част: 4578

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	5/3 затворен
Начин на задействане	ръчен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	680 l/min
Пневматична работна връзка	G1/4
Работно налягане	0.2 MPa...1 MPa 2 бар...10 бар
Номинален диаметър	7 mm
Принцип на уплътняване	променлив
Вид управление	предуправляем
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	1160 g
Пневматична връзка 1	G1/4
Пневматична връзка 2	G1/4
Пневматична връзка 3	G1/4