

Шумозаглушител U-PK-3

Номер на част: 4646

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажно положение	произволно
Работно налягане	0 МПа...1 МПа 0 бар...10 бар
Дебит спрямо атмосфера	310 l/min
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна работа в омаслено състояние
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Ниво на звуково налягане	70 dB(A)
Температура на околната среда	-10 °C...70 °C
Тегло на продукта	4.5 g
Пневматична връзка	РК-3
Материал на демпферната вложка	Бронз
Материал резбова шийка	Месинг
Указание за материала	Съответствие с RoHS