

Паралелен модул EAMM-U-30-V20-28A-44

Номер на част: 4767125

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	30
Межд�центрово разстояние	44 mm
Монтажно положение	произволно
Предавателно число	1:1
Макс. обороти	3000 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на лагера	-20 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас защита	IP40
Температура на околната среда	0 °C...50 °C
Масов инерционен момент	2.11 kgmm ²
Момент на празен ход на задвижването	0.015 Nm
Предаваем въртящ момент	0.05 Nm
Тегло на продукта	97 g
Код на интерфейс актуатор	V20
Код на интерфейс мотор In	28A
Указание за материала	Съответствие с RoHS