

**Куплунг**  
**EAMD-16-15-5-8X10**  
Номер на част: 4819892

**FESTO**



## Техническа информация

| Характеристика                  | Стойност                |
|---------------------------------|-------------------------|
| Монтажен диаметър 1             | 5 mm                    |
| Монтажен диаметър 2             | 8 mm                    |
| Размер                          | 16                      |
| Номинална дължина               | 15 mm                   |
| Монтажно положение              | произволно              |
| Макс. обороти                   | 10000 1/мин             |
| Сертификат за LABS              | VDMA24364-B2-L          |
| Температура на лагера           | -25 °C...60 °C          |
| Относителна влажност на въздуха | 0 - 95 %                |
| Температура на околната среда   | -25 °C...60 °C          |
| Масов инерционен момент         | 0.355 kgmm <sup>2</sup> |
| Предаваем въртящ момент         | 1.2 Nm                  |
| Тегло на продукта               | 13 g                    |
| Указание за материала           | Съответствие с RoHS     |