



# EMV-филтър CAMF-C5-FC

Номер на част: 4825847

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                              | Стойност                            |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Диапазон на работното напрежение DC                         | 0 V...30 V                          |
| Номинално работно напрежение DC                             | 24 V                                |
| Диапазон на работното напрежение AC                         | 0 V...30 V                          |
| Номинално работно напрежение AC                             | 24 V                                |
| Сертификат за LABS                                          | VDMA24364-B2-L                      |
| Клас защита                                                 | IP30                                |
| Указание относно класа на защита                            | в монтирано състояние               |
| Температура на околната среда                               | -40 °C...80 °C                      |
| Указание за материала                                       | Съответствие с RoHS                 |
| Електрическо присъединяване 1, функция                      | От страната на полеовото устройство |
| Електрическо присъединяване 1, конструктивна форма          | Ъглова                              |
| Електрическо присъединяване 1, вид свързване                | Куплунг                             |
| Електрическо присъединяване 1, кабелен извод                | прав                                |
| Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване | Sub-D                               |
| Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила             | 15                                  |
| Електрическо присъединяване 1, заети полюси/жила            | 8                                   |
| Електрическо присъединяване 2, функция                      | Страна на управлението              |
| Електрическо присъединяване 2, конструктивна форма          | Ъглова                              |
| Електрическо присъединяване 2, вид свързване                | Щекер                               |
| Електрическо присъединяване 2, кабелен извод                | прав                                |
| Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване | Sub-D                               |
| Електрическо присъединяване 2, брой полюси/жила             | 15                                  |
| Електрическо присъединяване 2, заети полюси/жила            | 8                                   |
| Електрическо присъединяване 2, вид закрепване               | 2x винт 4-40 UNC-2A                 |
| Протокол                                                    | HIPERFACE                           |
| Цвят на тялото                                              | сребрист                            |
| Материал на тялото                                          | Метализирана пластмаса              |