


Ръчен лост
VAOH-F7-14-H9-A-22
Номер на част: 4895385

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Дължина	170 mm
Начин на задействане	ръчен
Монтажно положение	произволно
Размер на ключа	14 mm
Клас на устойчивост на корозия KBK	3 - висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Тегло на продукта	180 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на ръчния лост	високолегирана стомана, неръждаема
Номер на материала на ръчния лост	1.4301