

Ръчен лост VAOH-F9-14-H9-A

Номер на част: 4895984

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Дължина	235 mm
Начин на задействане	ръчен
Монтажно положение	произволно
Размер на ключа	14 mm
Клас на устойчивост на корозия KBK	3 - висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Тегло на продукта	370 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на ръчния лост	високолегирана стомана, неръждаема
Номер на материала на ръчния лост	1.4301