


# Въртящ разпределител с лост и чупещо рамо RW/O-3-1/8

Номер на част: 4937

**FESTO**



## Техническа информация

| Характеристика                                              | Стойност                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Функция на разпределител                                    | 3/2 отворен/затворен моностабилен                                        |
| Начин на задействане                                        | механично                                                                |
| Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343) | 140 l/min                                                                |
| Пневматична работна връзка                                  | G1/8                                                                     |
| Работно налягане                                            | -0.95 бар...8 бар                                                        |
| Конструктивна структура                                     | Седло бутало                                                             |
| Номинален диаметър                                          | 3.5 mm                                                                   |
| Вид управление                                              | директно                                                                 |
| Взривозащита                                                | Зона 1 (ATEX)<br>Зона 2 (ATEX)<br>Зона 21 (ATEX)<br>Зона 22 (ATEX)       |
| Работен флуид                                               | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [·:·:·]                          |
| Указание за работен/управляващ флуид                        | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа) |
| Сертификат за LABS                                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                        |
| Температура на околната среда                               | -10 °C...60 °C                                                           |
| Сила на задействане                                         | 28 Н                                                                     |
| Тегло на продукта                                           | 150 g                                                                    |
| Начин на закрепване                                         | с отвор                                                                  |
| Пневматична връзка 1                                        | G1/8                                                                     |
| Пневматична връзка 2                                        | G1/8                                                                     |
| Пневматична връзка 3                                        | G1/8                                                                     |
| Материал на уплътненията                                    | NBR                                                                      |
| Материал на тялото                                          | Алуминий, анодиран                                                       |