

Контролна линия NEBC-S2G36-K-0.5-N-C2W36-S7

Номер на част: 5105646

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Означение проводник	без носач за табелки
Електрическо присъединяване 1, функция	От страната на полево устройство
Електрическо присъединяване 1, конструктивна форма	ъглова
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	Щекер
Електрическо присъединяване 1, кабелен извод	прав
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	SCSI
Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила	36
Електрическо присъединяване 1, заети полюси/жила	36
Електрическо присъединяване 2, функция	Страна на управлението
Електрическо присъединяване 2, конструктивна форма	ъглова
Електрическо присъединяване 2, вид свързване	Клема
Електрическо присъединяване 2, кабелен извод	прав
Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване	Клема с винт
Електрическо присъединяване 2, брой полюси/жила	36
Електрическо присъединяване 2, заети полюси/жила	36
Електрическо присъединяване 2, вид закрепване	върху монтажна шина
Диапазон на работното напрежение DC	0 V...30 V
Диапазон на работното напрежение AC	0 V...30 V
Допустим ток при 40°C	1.5 A
Устойчивост на импулсно напрежение	0.5 kV
Дължина на кабела	0.5 m
Характеристики на проводника	Стандартно
Радиус на огъване, неподвижно полагане на кабелите	74 mm
Радиус на огъване, подвижно полагане на кабели	110 mm
Диаметър на кабела	7.4 mm
Структура на кабела	18 x 2 x 0,09 mm ²
Номинално сечение на проводника	0.09 mm ²
Клас защита	IP20
Указание относно класа на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-40 °C...80 °C
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директива RoHS на ЕС

Характеристика	Стойност
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Степен на замърсяване	1
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Материал на кабелната обвивка	PVC
Цвят на кабелната обвивка	черен
Материал на тялото	POLYAMID PBT
Цвят на тялото	зелен черен
Материал изолационна обвивка	PVC